



Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DN0200

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available



Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinne monterer
-----	-----------------------------

Applikasjon

Applikasjon	Strømforsyning og signalevaluering
-------------	------------------------------------

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	< 230,00
Nominell spenningstoleranse	[%]	10,00
Nominell spenningstoleranse 2	[%]	10,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Ekstra energi for sensorer DC	[V]	24,00; (±5 %, ≤ 40 mA)

Utganger

Kontaktklassifisering	4 A / 625 VA / 250 V AC
-----------------------	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...50,00
Beskyttelse		IP 40
Beskyttelsesterminaler		IP 20

Mekaniske data

Hus	hus for DIN-skinne monterer
Materialer	plast

DN0202



Svitsjeforsterkere

N600/230VAC/0,08A

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	LED, grønn
	drift	1 x LED, grønn

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...4 mm²

Tilkobling