



Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DN0200

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available



Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinne monterer
Dimensjoner [mm]	75,00 x 55,00 x 110,00

Applikasjon

Applikasjon	Strømforsyning og signalevaluering
-------------	------------------------------------

Elektriske data

Nominell spenning AC [V]	< 110,00
Nominell spenningstoleranse [%]	10,00
Nominell spenningstoleranse 2 [%]	10,00
Nominell frekvens AC [Hz]	47,00...63,00
Ekstra energi for sensorer DC [V]	24,00; (±5 %, ≤ 40 mA)

Utganger

Kontaktklassifisering	4 A / 625 VA / 250 V AC
-----------------------	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...50,00
Beskyttelse	IP 40
Beskyttelsesterminaler	IP 20

Mekaniske data

Hus	hus for DIN-skinne monterer
Dimensjoner [mm]	75,00 x 55,00 x 110,00

DN0213



Svitsjeforsterkere

N600/110VAC/0,08A

Materialer	plast	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, grønn
	drift	1 x LED, grønn
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...4 mm²		
Tilkobling		