




Flerfunksjonsskjerm for overvåking av analoge standardsignaler

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC



panelutsnitt 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Dimensjoner [mm] 48,00 x 112,00 x 116,00

Applikasjon

Applikasjon viser og overvåker analoge signaler; f.eks. trykksensorer, temperaturfølere eller flowsensorer

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	50,00...60,00
Driftsspenning	[V]	115,00...230,00 AC / 18,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	100,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger Antall analoge innganger: 2; Antall digitale utganger: 4

Innganger

Antall analoge innganger	2; (Spennings- eller Stromeingang)
Analog inngang (strøm)	[mA] 0,00...20,00
Analog inngang (spenning)	[V] -10,00...10,00
Oppløsning av analog inngang	16 bit
Analog presisjonsutgang	[%] 0,1

Utganger

Antall digitale utganger	4
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Driftsforhold


Omgivelsestemperatur	[°C] -20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C] -25,00...70,00
Beskyttelse	IP 65
Beskyttelsesterminaler	IP 20



Flerfunksjonsskjem for overvåking av analoge standard signaler

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	350,50
Type montering		panelutsnitt: 91 x 43 mm
Dimensjoner	[mm]	48,00 x 112,00 x 116,00
Materialer		Noryl UL94-V-0
Displayer/driftselementer		
Display	fargeskjem	full grafisk LCD-skjem, berøringsskjem
Elektrisk tilkobling		
skrueterminaler:		
Tilkobling		



NC ikke brukt