



Flerfunksjonsskjem for overvåking av analoge standardsignaler

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC



panelutsnitt 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Dimensjoner [mm] 48,00 x 112,00 x 116,00

Applikasjon

Applikasjon viser og overvåker analoge signaler; f.eks. trykksensorer, temperaturfølere eller flowsensorer

Elektriske data

Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] 100,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger Antall analoge innganger: 2; Antall digitale utganger: 4; Antall analoge utganger: 1

Innganger

Antall analoge innganger 2; (Spennings- eller Stromeingang)
Analog inngang (strøm) [mA] 0,00...20,00
Analog inngang (spenning) [V] -10,00...10,00
Oppløsning av analog inngang 16 bit
Analog presisjonsutgang [%] 0,1

Utganger

Antall digitale utganger 4
Maks. gjeldende belastning [mA] per utgang 200,00
Antall analoge utganger 1
Analog strøm utgang [mA] 0,00...20,00
Maks. last [Ω] 270,00
Analog spenningsutgang [V] -10,00...10,00
Nøyaktig analog utgang [%] 0,1
Overbelastningsbeskyttelse ja
Oppløsning av analog utgang 16 bit

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00



Flerfunksjonsskjem for overvåking av analoge standard signaler

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 65
Beskyttelsesterminaler		IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaniske data

Vekt	[g]	299,00
Type montering		panelutsnitt: 91 x 43 mm
Dimensjoner	[mm]	48,00 x 112,00 x 116,00
Materialer		Noryl UL94-V-0

Displayer/driftselementer

Display	fargeskjem	full grafisk LCD-skjem, berøringsskjem
---------	------------	--

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

