

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040ZDS0005A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC
----------------	-----	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 47,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		PUR
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		PUR
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		diecast zinc, forniklet
------------------	--	-------------------------

Merknader


Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet



E10499



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040ZDS0005A03

Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå