


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043MSS0005H04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Utganger

Elektrisk design

PNP

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

27,00 x 15,00 x 39,00

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, anti-sprut

Displayer/driftselementer

Display

koblingsstatus

2 x LED, gul

drift

1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E10870



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043MSS0005H04

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri; tverrbundet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, anti-sprut



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit