

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040SCS0005I04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVW005

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 250,00 AC / < 300,00 DC

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

27,00 x 15,00 x 39,00

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, anti-sprut

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E10910



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040SCS0005I04

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; tverrbundet; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit