



Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA041--S0005H03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 24,00 AC/DC

Overspenningsbeskyttelse

ja; (VDR)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

15,00 x 15,00 x 46,50

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Tilbehør

Varer som leveres

skrue

panel for merking

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA041--S0005H03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

