

Forbindelseskabel

VDOAF030MSS0002H03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri
-------------------	------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse	III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



E10991



Forbindelseskabel

VDOAF030MSS0002H03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

