

E10995



Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA041--S0002H03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning [V] < 24,00 AC/DC

Overspenningsbeskyttelse ja; (VDR)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm] 15,00 x 15,00 x 46,50

Materialer TPU

Støpt kroppsmateriale TPU

Materiale mutter messing, forniklet

Tilbehør

Varer som leveres skrue

panel for merking

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.



Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA041--S0002H03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltipe A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

