


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAG030--S0005A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse	III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	17,00 x 8,00 x 25,00
Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: hurtig ...




E10197



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAG030--S0005A03

Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå