



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGH040PLSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11508

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...55,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	18,00 x 18,00 x 46,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		PBT
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		PBT
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		PA
------------------	--	----

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10259



Kabelkompatibelt støpsel

SDOGH040PLSFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: PA



Tilkobling

