

E10260




Kabelbare plugger

SSTGH040PLSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11504

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...55,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	20,00 x 20,00 x 52,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		PBT
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		PBT
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		PBT
------------------	--	-----

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10260



Kabelbare plugger

SSTGH040PLSFKPG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: PBT



Tilkobling

