

## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSN0025A05

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Applikasjon

Applikasjon

Ekskl. sone 1

## Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

## Sikkerhetsklassifisering

Maks. intern kapasitans

[nF]

1,90

Maks. intern induktans

[μH]

14,75

## Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

27,00 x 15,00 x 39,00

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

## Merknader

Merknader

Ved bruk av kontakter i farlige områder (ATEX), er det spesielle krav vedrørende tilkobling.

Brukeren er selv ansvarlig for å overholde de gjeldende installasjonsforskriftene.

Antall i forpakning

1,00 stk.

# E11843



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSN0025A05

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 25 m, PUR / PVC, blå, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



### Tilkobling

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| GY = | grå           |
| WH = | hvit          |