

## Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0002E04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Elektriske data

|                |     |                           |
|----------------|-----|---------------------------|
| Driftsspenning | [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
|----------------|-----|---------------------------|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...70,00 |
|----------------------|------|----------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Beskyttelse | IP 67 |
|-------------|-------|

## Mekaniske data

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Materialer             | TPU                |
| Støpt kropps materiale | TPU                |
| Materiale mutter       | messing, forniklet |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet





## Forbindelseskabel

VDOAH040MSS0002E04STGH040MSS

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Tilkobling



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

