

## Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0005H04STGF040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

## Elektriske data

Driftsspenning

[V]

&lt; 60,00 AC / &lt; 75,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Maks. nåværende belastning  
totalt

[A]

3,00

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...85,00

Beskyttelse

IP 68

## Mekaniske data

Materialer

PUR

Støpt kroppsmateriale

PUR

Materiale mutter

messing, forniklet

## Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

## Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0005H04STGF040MSS

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Tilkobling



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm

