


## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGD040ZDS0002H04



## Applikasjon

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
| Design            | strømkabel, T-kodet   |

## Elektriske data

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 60,00 DC |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 12,00      |

## Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
| Beskyttelse               | IP 67          |

## Mekaniske data

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Vekt [g]              | 242,70                  |
| Dimensjoner [mm]      | 15,40 x 15,40 x 52,80   |
| Materialer            | PP                      |
| Støpt kroppsmateriale | TPU                     |
| Materiale mutter      | diecast zinc, forniklet |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

# E12430



## Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGD040ZDS0002H04

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: T; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte



### Tilkobling



|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Lederfarger : |
| BN = | svart         |
| BU = | brun          |
| WH = | blå           |
|      | hvit          |