

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAA030MSS0010H03



Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri; Drakjede egnethet
-------------------	-------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
--------------------	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	386,50	
Dimensjoner	[mm]	26,00 x 14,50 x 38,50	
Materialer		TPU svart	
Støpt kroppsmateriale		TPU	
Materiale mutter		messing, forniklet	
Drakjede egnethet		ja	
Drakjede egnethet		bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
		rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
		bøying sykluser	> 2 Mio.
		torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12286



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAA030MSS0010H03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 1/2", vinklet; koding: C; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BU =	brun
GN/YE =	blå
	grønn/gul