

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGB030MSS0002E03



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 300,00 AC/DC
----------------	-----	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-5,00...80,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	131,70
Dimensjoner	[mm]	26,00 x 26,00 x 49,90
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		diecast zinc

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E20428



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGB030MSS0002E03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 7/8", rett; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BU =	brun
GN/YE =	blå
	grønn/gul