


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-M6/2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20570

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OKF
--	-----

OKF

Glassfiberoptikk [mm]	10,00
-----------------------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
---------------------------	----------------

Mekaniske data

Versjon av følehode	rett
Følehovede tråd	M6
Total lengde [mm]	2 000,00
Liten bøyeradius [mm]	20,00
Fibermateriale	akryl
Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	metall silikon

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------