

## Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M



| Applikasjon                              |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Funksjon prinsipp                        | Gjennomstrålesensor  |
| Applikasjon                              | Liten bøyeradius     |
| Deteksjonsområde                         |                      |
| Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OB50; OBF; OCF; OO50 |
| OB50                                     |                      |
| Utvalg av fiberoptikk [mm]               | 150,00               |
| OBF                                      |                      |
| Utvalg av fiberoptikk [mm]               | 210,00               |
| OCF (High Power)                         |                      |
| Utvalg av fiberoptikk [mm]               | 2 590,00             |
| OO50                                     |                      |
| Utvalg av fiberoptikk [mm]               | 800,00               |
| Driftsforhold                            |                      |
| Omgivelsestemperatur [°C]                | -40,00...70,00       |
| Mekaniske data                           |                      |
| Vekt [g]                                 | 47,00                |
| Versjon av følehode                      | rett                 |
| Følehovede tråd                          | M4                   |

# E20615



## Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

|                       |      |           |
|-----------------------|------|-----------|
| Følehovede lengde     | [mm] | 15,00     |
| Total lengde          | [mm] | 2 000,00  |
| Liten bøyeradius      | [mm] | 9,00      |
| Fiberarrangement      |      | ●         |
| Kjerne diameter       | [mm] | 16 x 0,25 |
| Fibermateriale        |      | PMMA      |
| Fiberhodet materiale  |      | aluminium |
| Fiberskjede materiale |      | PE        |

### Tilbehør

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Varer som leveres    | sekskantmutter: 4 x M4<br>Tannlåseskive: 4 |
| Tilbehør (valgfritt) | Kutter for fiberoptikk:, E20600            |

### Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|