

E20773



Akrylfiberoptikk på spole

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...70,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	335,10
Total lengde	[mm]	20 000,00; (koblingsbar)
Liten bøyeradius	[mm]	30,00
Fiberarrangement		●
Fiberdiameter	[mm]	1
Ytre diameter	[mm]	2,20
Fibermateriale		PMMA
Fiberskjede materiale		PE

E20773



Akrylfiberoptikk på spole

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------