

E20776



Akrylfiberoptikk på spole

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

utfasingsartikkel

Alternative artikler: E20774

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...70,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	317,00
Total lengde	[mm]	50 000,00; (koblingsbar)
Liten bøyeradius	[mm]	10,00
Fiberarrangement		●
Fiberdiameter	[mm]	0,5

E20776



Akrylfiberoptikk på spole

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Ytre diameter	[mm]	1,00
Fibermateriale		PMMA
Fiberskjede materiale		PE
Tilbehør		
Varer som leveres		Adapter: 10 x OBF
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.