


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-R4/1m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20495

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OKF; OUF
--	----------

OKF

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

OUF

Glassfiberoptikk	[mm]	40,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...150,00
----------------------	------	-----------------

Mekaniske data

Versjon av følehode	vinklet
Total lengde	[mm] 1 000,00
Liten bøyeradius	[mm] 20,00
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	metall silikon

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------