


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-50-V-V-E2,3

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OBF

OBF

Glassfiberoptikk

[mm]

8,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-58,00...315,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

8,00

Total lengde

[mm]

900,00

Liten bøyeradius

[mm]

19,00

Fiberarrangement



Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

Fiberskjede materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.