


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-50-V-V-E2,3

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OBF
--	-----

OBF

Utvalg av fiberoptikk	[mm]	110,00
-----------------------	------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-58,00...315,00
----------------------	------	-----------------

Mekaniske data

Versjon av følehode		rett
Følehovede diameter	[mm]	8,00
Total lengde	[mm]	900,00
Liten bøyeradius	[mm]	19,00
Fibermateriale		glass
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------