

Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-P-A-M4/2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

96,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

96,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

0,06

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M4

Følehovede lengde

[mm]

15,00

Total lengde

[mm]

2 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

10,00

Fiberarrangement



**Fiberoptisk gjennomstrålesensor**

FE-00-P-A-M4/2M

Materialer	Adapter: PPE
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	PVC
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 4 x M4
	Tannlåseskive: 4
	riflet mutter: 1 x M11
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.