

Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-V-M6

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

40,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M6

Følehovede lengde

[mm]

35,00

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Materialer

Adapter: ABS

Fibermateriale

glass

E20118



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-V-M6

Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	aluminium
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.