

Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-A-A-R3

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

100,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

88,40

Versjon av følehode

vinklet

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00; (for fast installasjon)

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

E20163



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-A-A-R3

Fiberskjede materiale	aluminium
Tilbehør	
Varer som leveres	E20103
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.