

Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-V-E1/0,2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OKF; OUF
--	----------

OKF

Glassfiberoptikk	[mm]	8,00
------------------	------	------

OUF

Glassfiberoptikk	[mm]	8,00
------------------	------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...290,00
----------------------	------	-----------------

Mekaniske data

Versjon av følehode		rett
Følehovede diameter	[mm]	1,00
Følehovede lengde	[mm]	5,00
Total lengde	[mm]	200,00; (-5 mm)
Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Materialer		Adapter: ABS
Fibermateriale		glass

E20184



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-V-E1/0,2M

Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	aluminium
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.