

Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-M6/2,6M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OKF; OUF
--	----------

OKF

Glassfiberoptikk	[mm]	28,00
------------------	------	-------

OUF

Glassfiberoptikk	[mm]	28,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...290,00
----------------------	------	-----------------

Mekaniske data

Versjon av følehode	rett	
Følehovede tråd	M6	
Følehovede lengde	[mm]	35,00
Total lengde	[mm]	2 600,00
Liten bøyeradius	[mm]	20,00
Materialer	Adapter: ABS	
Fibermateriale	glass	

E20245



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-A-A-M6/2,6M

Fiberhodet materiale	aluminium
Fiberskjede materiale	aluminium
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.