


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-00-M-V-M6/0,3M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20489

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Glassfiberoptikk

[mm]

20,00

OUF

Glassfiberoptikk

[mm]

20,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M6

Total lengde

[mm]

300,00

Liten bøyeradius

[mm]

20,00

Fibermateriale

akryl

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

Fiberskjede materiale

metall silikon

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.