



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-00-A-A-R3/S

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OKF; OUF

OKF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

OUF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

120,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

10,00

Materialer

Adapter: ABS

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

Fiberskjede materiale

aluminium

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.