

Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-P-A-E3/2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

80,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Følehovede diameter

[mm]

3,00

Total lengde

[mm]

2 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Fiberarrangement



Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

Fiberskjede materiale

PVC

E20261



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-30-P-A-E3/2M

Tilbehør

Varer som leveres	E20105
-------------------	--------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------