


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-A-A-R6/3M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Glassfiberoptikk

[mm]

27,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...290,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

vinklet

Total lengde

[mm]

3 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Materialer

Adapter: PA

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

aluminium

Fiberskjede materiale

aluminium

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.