


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-M-V-R4/2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OBFF
--	------

OBF

Glassfiberoptikk [mm]	40,00
-----------------------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...150,00
---------------------------	-----------------

Mekaniske data

Versjon av følehode	vinklet
Total lengde [mm]	600,00
Liten bøyeradius [mm]	20,00
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	metall silikon

Tilbehør

Varer som leveres	E20103
-------------------	--------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------