


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-M-V-R4/1,2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype	OBF
--	-----

OBF

Glassfiberoptikk	[mm]	35,00
------------------	------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...150,00
----------------------	------	-----------------

Mekaniske data

Versjon av følehode	vinklet
Total lengde	[mm] 1 200,00
Liten bøyeradius	[mm] 20,00
Fibermateriale	glass
Fiberhodet materiale	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale	metall silikon

Tilbehør

Varer som leveres	E20103
-------------------	--------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------