

Forbindelseskabel

VSTGH030MSS0020A03DOGF030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Materialer TPU

Støpt kroppsmateriale TPU


Materiale mutter messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet





Forbindelseskabel

VSTGH030MSS0020A03DOGF030MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 20 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

