



Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DX2002

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available



Applikasjon

Applikasjon

altomfattende evaluering og visning for alle komponenter som kan avledes fra pulssekvenser

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	230,00 / 115,00 AC / 24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	200,00

Utganger

Analog strøm utgang	[mA]	4,00...20,00
Analog spenningsutgang	[V]	0,00...10,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...45,00
Beskyttelse		IP 44; (på forsiden)

Mekaniske data

Type montering	panelutsnitt: 91 x 43 mm
----------------	--------------------------

Displayer/driftselementer

Display	7-segments LED-skjerm, rød 6-sifret 15 mm
	4 x LED, rød

Elektrisk tilkobling

Tilkobling