

E89123

Digitalskjerm

DISPLAY/DY340



Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DX2003

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available



Applikasjon

Applikasjon

altomfattende evaluering og visning for alle
komponenter som kan avledes fra pulssekvenser

Elektriske data

Frekvens AC [Hz]

47,00...63,00

Driftsspenning [V]

230,00 / 115,00 AC / 24,00 DC

Strømforbruk [mA]

200,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

0,00...45,00

Beskyttelse

IP 44; (på forsiden)

Mekaniske data

Type montering

panelutsnitt: 91 x 43 mm

Displayer/driftselementer

Display

7-segments LED-skjerm, rød 6-sifret 15 mm

4 x LED, rød

Elektrisk tilkobling

Tilkobling