

E89124

Digitalskjerm

DISPLAY/DA340



Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available



Applikasjon

Applikasjon

viser og overvåker analoge signaler; f.eks.
trykksensorer, temperaturfølere eller flowsensorer

Elektriske data

Frekvens AC [Hz]

47,00...63,00

Driftsspenning [V]

230,00 / 115,00 AC / 24,00 DC

Strømforbruk [mA]

200,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

0,00...45,00

Beskyttelse

IP 44; (på forsiden)

Mekaniske data

Type montering

panelutsnitt: 91 x 43 mm

Displayer/driftselementer

Display

7-segments LED-skjerm, rød 6-sifret 15 mm

4 x LED, rød

Elektrisk tilkobling

Tilkobling