



Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Applikasjon		logisk AND-funksjon
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Beskyttelsesklasse		II
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur		cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vekt	[g]	36,60
Materialer		hus: PA oransje; Forsegling: FKM
Materiale mutter		messing, forniklet

Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling

