

## Forbindelseskabel

VDOAF030MSS00,7H03STGF030MSS



## Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

## Elektriske data

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 50,00 AC / < 60,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | III                     |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00                    |

## Driftsforhold

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                  | -25,00...90,00              |
| Merknad om omgivelsestemperatur            | cULus: ...80                |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]       | -25,00...90,00              |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) | cULus: ...80                |
| Beskyttelse                                | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Vekt [g]          | 33,00                             |
| Dimensjoner [mm]  | 10,00 x 10,00 x 36,00             |
| Materialer        | hus: TPU oransje; Forsegling: FKM |
| Materiale mutter  | messing, forniklet                |
| Drakjede egnethet | ja                                |



## Forbindelseskabel

VDOAF030MSS00,7H03STGF030MSS

|                |                               |                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drakjede egnet | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                | rejeehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                | bøying sykluser               | > 5 Mio.                                                                                           |
|                | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

### Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,7 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Tilkobling



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm

