




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSP0005H04



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon		ja
Elektriske data		
Driftsspenning [V]		< 250,00 AC / < 300,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt [A]		4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...90,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]		-25,00...90,00
Lagringstemperatur [°C]		-25,00...55,00
Lagringsfuktighet [%]		10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vekt [g]		348,50
Dimensjoner [mm]		31,50 x 15,50 x 38,00
Materialer		hus: TPU oransje; Forsegling: FKM
Materiale mutter		messing, forniklet
Drakjede egnethet		ja

EVC712



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSP0005H04

Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	reisehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader


Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling



Lederfarger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = hvit