


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH046VAS0010P04



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon	hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...100,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	5,00...100,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	320,20
Dimensjoner [mm]	15,50 x 15,50 x 45,00
Materialer	hus: PP Halogenfri; Forsegling: EPDM
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Drakjede egnethet	ja



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH046VAS0010P04


Drakjede egnet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	reisehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	4 x LED, gul
	drift	2 x LED, grønn


Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling
Kabel: 10 m, MPPE, Halogenfri, oransje, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling



Lederfarger	
BK	svart
BN	brun
BU	blå
WH	hvit