

## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040VAS0025P04



## Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Applikasjon       | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien                  |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

## Elektriske data

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | II                        |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00                      |

## Driftsforhold

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                                        | -25,00...100,00             |
| Merknad om omgivelsestemperatur                                  | cULus: ...65 °C             |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]                             | 0,00...100,00               |
| Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)                       | cULus: ...65 °C             |
| Lagringstemperatur [°C]                                          | -25,00...55,00              |
| Lagringsfuktighet [%]                                            | 10,00...100,00              |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Beskyttelse                                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|          |        |
|----------|--------|
| Vekt [g] | 764,00 |
|----------|--------|



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040VAS0025P04

|                        |                               |                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensjoner            | [mm]                          | 26,50 x 15,50 x 36,50                                                                              |
| Materialer             |                               | PP Halogenfri; Forsegling: EPDM                                                                    |
| Støpt kropps materiale |                               | PP                                                                                                 |
| Materiale mutter       |                               | rustfritt stål (1.4404 / 316L)                                                                     |
| Drakjede egnethet      |                               | ja                                                                                                 |
| Drakjede egnethet      | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                        | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                        | bøying sykluser               | > 1 Mio.                                                                                           |
|                        | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

### Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

### Elektrisk tilkobling


Kabel: 25 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



### Tilkobling



Lederfarger :  
 BK = svart  
 BN = brun  
 BU = blå  
 WH = hvit