

## Induktiv sensor

IEA3001-APOG/10m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Produkttegenskaper

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Elektrisk design      | PNP                   |
| Utgangsfunksjon       | normalt lukket        |
| Sensorrekkevidde [mm] | 1,00                  |
| Hus                   | gjenget type          |
| Dimensjoner [mm]      | M8 x 1,00 / L = 50,00 |

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...36,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | 15,00; (24 V)    |
| Beskyttelsesklasse                | III              |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei              |

## Utganger

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Elektrisk design                                 | PNP            |
| Utgangsfunksjon                                  | normalt lukket |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 1,00           |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00         |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 750,00         |
| Merknader om svingefrekvens [Hz]                 | 1000 nb        |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | nei            |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | nei            |

## Deteksjonsområde

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Sensorrekkevidde [mm]          | 1,00        |
| Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 1,00 ± 10 % |
| Driftsavstand [mm]             | 0,00...0,80 |

## Nøyaktighet/avvik

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Korreksjonsfaktor          | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
| Hysteres [X01]             | 1,00...15,00                                                                         |
| Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00                                                                       |

# IE5137



## Induktiv sensor

IEA3001-APOG/10m

| Driftsforhold                  |                |                                                          |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur           | [°C]           | -25,00...80,00                                           |
| Beskyttelse                    |                | IP 67                                                    |
| Tester/godkjenninger           |                |                                                          |
| EMC                            | EN 60947-5-2   |                                                          |
|                                | EN 55011       | klasse B                                                 |
| MTTF                           | [ANN]          | 2 737,00                                                 |
| Mekaniske data                 |                |                                                          |
| Hus                            |                | gjenget type                                             |
| Montering                      |                | kan monteres innfelt                                     |
| Dimensjoner                    | [mm]           | M8 x 1,00 / L = 50,00                                    |
| Gjengebetegnelse               |                | M8 x 1,00                                                |
| Materialer                     |                | hus: messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT |
| Displayer/driftselementer      |                |                                                          |
| Display                        | koblingsstatus | 1 x LED, gul                                             |
| Tilbehør                       |                |                                                          |
| Varer som leveres              |                | låsemuttere:: 2                                          |
| Merknader                      |                |                                                          |
| Antall i forpakning            |                | 1,00 stk.                                                |
| Elektrisk tilkobling           |                |                                                          |
| Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |                |                                                          |
| Tilkobling                     |                |                                                          |



|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| BK = | svart         |