

## Induktiv sensor

IEA3001-BPOG/V4A 20m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Produkttegenskaper

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Elektrisk design      | PNP                   |
| Utgangsfunksjon       | normalt åpen          |
| Sensorrekkevidde [mm] | 1,00                  |
| Hus                   | gjenget type          |
| Dimensjoner [mm]      | M8 x 1,00 / L = 50,00 |

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...36,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | 15,00; (24 V)    |
| Beskyttelsesklasse                | III              |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei              |

## Utganger

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Elektrisk design                                 | PNP          |
| Utgangsfunksjon                                  | normalt åpen |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 1,00         |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00       |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 750,00       |
| Merknader om svingefrekvens [Hz]                 | 1000 nb      |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | nei          |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | nei          |

## Deteksjonsområde

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Sensorrekkevidde [mm]          | 1,00        |
| Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 1,00 ± 10 % |
| Driftsavstand [mm]             | 0,00...0,80 |

## Nøyaktighet/avvik

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Korreksjonsfaktor          | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
| Hysteresis [X01]           | 1,00...15,00                                                                         |
| Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00                                                                       |

# IE5147



## Induktiv sensor

IEA3001-BPOG/V4A 20m

| Driftsforhold                              |                |                                    |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur                       | [°C]           | -25,00...80,00                     |
| Beskyttelse                                |                | IP 67                              |
| Tester/godkjenninger                       |                |                                    |
| EMC                                        | EN 60947-5-2   |                                    |
|                                            | EN 55011       | klasse B                           |
| MTTF                                       | [ANN]          | 5 595,00                           |
| Mekaniske data                             |                |                                    |
| Hus                                        |                | gjenget type                       |
| Montering                                  |                | kan monteres innfelt               |
| Dimensjoner                                | [mm]           | M8 x 1,00 / L = 50,00              |
| Gjengebetegnelse                           |                | M8 x 1,00                          |
| Materialer                                 |                | rustfritt stål (1.4571/316Ti); PBT |
| Displayer/driftselementer                  |                |                                    |
| Display                                    | koblingsstatus | 1 x LED, gul                       |
| Tilbehør                                   |                |                                    |
| Varer som leveres                          |                | låsemuttere:: 2                    |
| Merknader                                  |                |                                    |
| Antall i forpakning                        |                | 1,00 stk.                          |
| Elektrisk tilkobling                       |                |                                    |
| Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm <sup>2</sup> |                |                                    |
| Tilkobling                                 |                |                                    |



|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| BK = | svart         |