


Kapazitiv berøringssensor

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	Ø 100,00 / L = 11,00

Applikasjon

Driftsprinsipp	dynamisk
----------------	----------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00
Beskyttelsesklasse	III

KT5002



Kapasitiv berøringssensor

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	500,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Lengde på utgangssignal [ms]	300,00

Responstid

Responstid [ms]	35,00
-----------------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K; (på forsiden)

Tester/godkjenninger

MTTF [ANN]	391,00
------------	--------

Mekaniske data

Vekt [g]	131,00
Dimensjoner [mm]	Ø 100,00 / L = 11,00
Materialer	active side: PA Grilamid TR 90UV gjennomsiktig; hus: PC/ABS svart; Farget surround: PC/ABS grønn

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	8 x LED, rød
	drift	8 x LED, grønn

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	Surround i forskjellige farger
----------------------	--------------------------------


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,3 m, PUR

Koblinger: 1 x M8; koding: A



KT5002



Kapasitiv berøringssensor

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Tilkobling

