


T-spor sylinder sensor

MKI3020-ANKG/A/AS



- 1 Festelement
2 kombinert hodeskrue for festelement



Produktegenskaper

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	27,50 x 18,00 x 15,50

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	30,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	6 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja



T-spor sylinder sensor

MKI3020-ANKG/A/AS

Deteksjonsområde		
Responsfølsomhet	[mT]	2,00
Rejsehastighet	[m/s]	> 10,00
Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[mm]	< 1,00
Repeterbarhet	[mm]	< 0,20
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	1 961,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	12,50
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Type montering		festelement med kombinert hodespor / sekskanthylse AF 1.5
Sylindertyper		T-spor sylindere
Dimensjoner	[mm]	27,50 x 18,00 x 15,50
Materialer		hus: PA; Festelement: rustfritt stål / messing
Displayer/driftelementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		gummi plassholder: 1
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		
Koblinger: 1 x M8; koding: A; låse: snap-fit		
		



T-spor sylinder sensor

MKI3020-ANKG/A/AS

Tilkobling

